

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://constanta.nt-rt.ru/> || [ctu@nt-rt.ru](mailto:ctu@nt-rt.ru)

## Меры удельной электрической проводимости СО-230



Меры предназначены для поверки и калибровки измерителей удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов, приборов для экспресс анализа металлов, дефектоскопов.

### Основные технические характеристики прибора

Номинальные значения удельной электрической проводимости мер	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ титановая группа: 0,5; 1; 2 МСм/м</li> <li>○ бронзовая группа: 3,5; 5; 10 МСм/м</li> <li>○ алюминиевая группа: 14; 17; 26; 35 МСм/м</li> <li>○ медная группа: 40; 50; 58 МСм/м</li> </ul>
Предел допускаемой основной относительной погрешности мер	1 %
Диаметр рабочей поверхности мер	20 мм
Толщина мер	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ при <math>\sigma \leq 36</math> МСм/м – 6 мм</li> <li>○ при <math>\sigma &gt; 36</math> МСм/м – 4 мм</li> </ul>
Шероховатость поверхности мер	Не более, Ra 1,6 мкм
Габаритные размеры комплектов образцов	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ комплект из 13 мер: 300 × 230 × 14 мм</li> <li>○ комплект из 4-х мер: 170 × 75 × 14 мм</li> <li>○ комплект из 3-х мер: 130 × 75 × 14 мм</li> <li>○ комплект из 1 меры: 70 × 55 × 14 мм</li> </ul>
Масса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ комплект из 13 мер: 1,0 кг</li> <li>○ комплект из 4-х мер: 0,3 кг</li> <li>○ комплект из 3-х мер: 0,2 кг</li> <li>○ комплект из 1 меры: 0,1 кг</li> </ul>